

Produktübersicht



INDUSTRIEPRODUKTE LEGRAND

Kunststoffgehäuse, 270 x 170 x 86 mm(H x B x T), IP66
– IK08, Glatte Ausführung

BEST.-NR. 035033 | EAN. 3245060350338

Rabattgruppe : 00

88,00 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.


> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Legrand Kunststoffgehäuse, Rechteckig 270 x 170 x 86 mm (H x B x T), Schutzart IP 66 – IK 08, glatte Ausführung, Deckel mit 1/4-Drehung Schnellverschluss, Signalgrau RAL 7004, selbstverlöschend 750°C, Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C. Für industrielle Anwendungen, Geräte können verschient oder auf vollflächige Montageplatte befestigt werden.


Dokumentation

Technische Dokumente

 EXB22010_Flipbook_EN_(03_2022).pdf | PDF (6.56Mo)

 F00203EN-01.pdf | PDF (0.18Mo)

Zertifikate

 LGRP-2014-116-V1-EN.pdf | PDF (0.59Mo)