

Produktübersicht



WAND-/STANDSCHRÄNKE LEGRAND

Wandschrank Atlantic mit Sichtfenster, IP 66 – IK 10,
700 x 500 x 250 mm(HxBxT)

BEST.-NR. 036940 | EAN. 3414970696656

Rabattgruppe : 06

808,05 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.



> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails




Legrand Wandschrank Atlantic mit Sichtfenster aus getöntem Glas, Schutzart IP 66 – IK 10 nach IEC/EN 60529, IEC/EN 62262, Außenabmessung 700 x 500 x 250 (Höhe x Breite x Tiefe in mm) Material: Stahlblech, Lichtgrau RAL 7035 mit Polyesterbeschichtung 80 µ gegen Korrosion und aggressive Umweltbedingungen, Befestigungspunkte für Montage von Gleitschienen, Tür beidseitig anschlagbar, inkl. Doppelbarverschluss mit Doppelbartschlüssel, inkl. Montageplatte.

Dokumentation






Technische Dokumente

-  F02118EN-03.pdf | PDF (5.4Mo)
-  LE08301AA-01.pdf | PDF (0.77Mo)
-  EXB22010_Flipbook_EN_(03_2022).pdf | PDF (6.56Mo)

CAD-Dateien

-  036940.dwg | DWG (0.08Mo)
-  035495.dwg | DWG (0.06Mo)
-  Legrand_Atlantic_glass_door_references_036927_to_036974.rfa | RFA (1.89Mo)

Zertifikate

-  TUV GS-R 60175536 | (1.67Mo)
-  VERITAS (BV)-03212/J0 BV | (0.59Mo)
-  OC / CB-FR703246 | (0.59Mo)
-  LGRP-2015-023-V1-EN.pdf | PDF (0.62Mo)
-  UL listed cULus-E164087-19951122 | (0.84Mo)