

# Produktübersicht



## WAND-/STANDSCHRÄNKE LEGRAND

Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 400 x 400 x 200 mm (HxBxT), Stahlblech

BEST.-NR. 036957 | EAN. 3414970696793

Rabattgruppe : 06

**277,85 €** / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung  
exkl. MwSt.




> [Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails






Legrand Wandschrank Atlantic, Schutzart IP 66 – IK 10 nach IEC/EN 60529, IEC/EN 62262, Außenabmessung 400 x 400 x 200 (Höhe x Breite x Tiefe in mm)  
Material: Stahlblech, Lichtgrau RAL 7035 mit Polyesterbeschichtung 80 µ gegen Korrosion und aggressive Umweltbedingungen, Befestigungspunkte für Montage von Gleitschienen, Tür beidseitig anschlagbar, inkl. Doppelbarverschluss mit Doppelbartschlüssel, inkl. Montageplatte.

## Dokumentation



### Technische Dokumente

-  F02118EN-03.pdf | PDF (5.4Mo)
-  LE08301AA-01.pdf | PDF (0.77Mo)
-  EXB22010\_Flipbook\_EN\_(03\_2022).pdf | PDF (6.56Mo)

### Zertifikate

-  TUV GS-R 60175536 | (1.67Mo)
-  VERITAS (BV)-03212/J0 BV | (0.59Mo)
-  OC / CB-FR703246 | (0.59Mo)
-  UL listed cULus-E164087-19951122 | (0.84Mo)
-  LGRP-2015-020-V1-EN.pdf | PDF (0.61Mo)

### CAD-Dateien

-  Legrand\_Atlantic\_square\_version\_references\_036951\_to\_036972.rfa | RFA (1.23Mo)
-  036957.dwg | DWG (0.07Mo)