

Produktübersicht



LS SCHALTER LEGRAND

DX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 25A, 1-polig+N, 6kA, 230VAC, 1TE

BEST.-NR. 407477 | EAN. 3245064074773

Rabattgruppe : 41

47,90 € / Stück

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails


Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungsstrom I_n 25 A, Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung U_n 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.

Dokumentation

Technische Dokumente

 F01441EN-01.pdf | PDF (1.23Mo)

Zertifikate

 VDE-40043029 | (0.27Mo)

 LGRP-00358-V02.01-EN.pdf | PDF (0.65Mo)

 OC / CB-FR_716644 | (0.81Mo)

CAD-Dateien

 406799.dwg | DWG (0.14Mo)