

# Produktübersicht



## LS SCHALTER LEGRAND

DX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 20A, 4-polig, 25kA, 400VAC, 4TE

BEST.-NR. 409743 | EAN. 3245064097437

Rabattgruppe : 41

**245,85 €** / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung  
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 4-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom  $I_n$  20 A, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach EN 60947-2, Bemessungsspannung  $U_n$  400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.

## Dokumentation

### Technische Dokumente

F01303EN-00.pdf | PDF (3.08Mo)

F03693FR-01.pdf | PDF (0.71Mo)

### Zertifikate

LOVAG-IT 13.030 | (0.15Mo)

### CAD-Dateien

407898.dwg | DWG (0.2Mo)