

Produktübersicht



LS SCHALTER LEGRAND

DX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 40A, 3-polig, 25kA, 400VAC, 4,5TE

BEST.-NR. 409785 | EAN. 3245064097857

Rabattgruppe : 41

297,60 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 3-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 40 A, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach EN 60947-2, Bemessungsspannung Un 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik sind für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren und Transformatoren) vorgesehen.

Dokumentation

Technische Dokumente

- LE03603AG.pdf | PDF (1.79Mo)
- F03693FR-01.pdf | PDF (0.71Mo)
- F01217EN-01.pdf | PDF (2.79Mo)

Zertifikate

- PEP_LGRP-01863-V01.01-EN_LG-409803.pdf | PDF (0.82Mo)
- LOVAG-IT 13.030 | (0.15Mo)

CAD-Dateien

- 409787.dwg | DWG (0.33Mo)