

Produktübersicht



LS SCHALTER LEGRAND

DX3 Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 25A, 4-polig, 25kA, 400VAC, 6TE

BEST.-NR. 409848 | EAN: 3245064098489

Rabattgruppe : 41

312,80 € / 1 piece

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.

> [Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 4-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom In 25 A, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach EN 60947-2, Bemessungsspannung Un 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik sind für den Leitungsschutz in Kraftstromkreisen mit sehr hohen Einschaltströmen vorzusehen (z.B. Schweißtrafos).

Dokumentation

Technische Dokumente

- LE03603AG.pdf | PDF (1.79Mo)
- F03693FR-01.pdf | PDF (0.71Mo)

Zertifikate

- PEP_LGRP-01863-V01.01-EN_LG-409803.pdf | PDF (0.82Mo)
- LOVAG-IT 13.030 | (0.15Mo)

CAD-Dateien

- 409803.dwg | DWG (0.22Mo)