

NV-P100-EU Wireless-Player 40 W für 1 Zone

Eingänge/Ausgänge

Line-In	1 (TRS 3,5 mm Stereo Jack)
Line-Out	1 (TRS 3,5 mm Stereo Jack)
Lautsprecher-Ausgang	4 vergoldete 5-Wege-Polklemmen
USB-Anschluss 2.0 (Typ A)	1
LAN-Anschluss RJ45	1

Unterstützte Audio-Formate

Musikdateien (mit USB oder Netzwerk)	MP3
	WMA
	AAC
	Ogg Vorbis
	FLAC
	WAV

Internet-Radio

Pandora®
Sirius/XM
Rhapsody
TuneIn

IP-Steuerungsmöglichkeiten

Apple iPod®
Apple iPhone®
Apple iPad®
Android Mobile
Android Tablet

Netzwerk-Anschlüsse

LAN (verkabelt)	10/100base-t Ethernet
WLAN (drahtlos)	MIMO, 2 TX + 2 RX Kanäle IEEE 802.11a/b/g/n

Verstärker-Ausgang

Nennleistung (8 Ohm)	40 W (2 × 20 W)
bei 2 betriebenen Kanälen	20 Hz – 20 kHz @ 0,5 % Verzerrung
Nennverzerrung (1/2 Leistung)	0,20 %
Lautsprecher-Impedanz	6 – 8 Ohm
Frequenzgang (20 Hz – 20 kHz)	±0,5 dB
Dämpfungsfaktor	50+
Signal-Rausch-Verhältnis bei Nennleistung	94 dB A-Bewertung

Line-Out

Ausgangsspegel	0 – 1000 mV RMS
Ausgangs-Impedanz	5 Ohm
Signal-Rausch-Verhältnis bei Nennleistung	88 dB A-Bewertung

Line-In

Eingangs-Impedanz	10 KOhm
-------------------	---------

Tonbearbeitung

Audyssey Dynamic Volume™	
Bassregelung	±12 dB Bandbreite
Höhenregelung	±12 dB Bandbreite
Balance	

Zulassungen/Zertifikate

Sicherheit	CTUVus, CE-LVD
EMC	FCC, IC, CE-EMC, C-Tick
Umweltschutz-Konformität	RoHS

Spannungsversorgung und Leistung

Spannung	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	70 W
Typische Leistungsaufnahme (1/8 Audio-Lautstärke)	13 W

Betriebstemperatur

0° C bis 40° C

Abmessungen/Gewicht (nur Produkt)

Abmessungen H × B × T (mm)	43 × 187 × 137
Gewicht (kg)	0,635

Abmessungen/Gewicht (inkl. Verpackung)

Abmessungen L × B × H (mm)	240 × 230 × 66
Gewicht (kg)	1,25