

## NV-P200-EU Wireless-Player 120 W für 1 Zone

### Eingänge/Ausgänge

Line-In	1 (TRS 3,5 mm Stereo Jack)
Line-Out	1 (TRS 3,5 mm Stereo Jack)
Mikrofon-Einstellung (Audyssey)	1 (TS 3,5 mm Stereo Jack)
Lautsprecher-Ausgang	4 vergoldete 5-Wege-Polklennen
USB-Anschluss 2.0 (Typ A)	1
LAN-Anschluss RJ45	1

### Unterstützte Audio-Formate

Musikdateien (mit USB oder Netzwerk)	MP3
	WMA
	AAC
	Ogg Vorbis
	FLAC
	WAV

### Internet-Radio

Pandora®
Sirius/XM
Rhapsody
Tuneln

### IP-Steuerungsmöglichkeiten

Apple iPod®
Apple iPhone®
Apple iPad®
Android Mobile
Android Tablet

### Netzwerk-Anschlüsse

LAN (verkabelt)	10/100base-t Ethernet
WLAN (drahtlos)	MIMO, 2 TX + 2 RX Kanäle IEEE 802.11a/b/g/n

### Verstärker-Ausgang

Nennleistung (8 Ohm)	120 W (2 × 60 W)
bei 2 betriebenen Kanälen	20 Hz – 20 kHz @ 0,5 % Verzerrung
Nennleistung (4 Ohm)	120 W (2 × 60 W)
bei 2 betriebenen Kanälen	20 Hz – 20 kHz @ 0,5 % Verzerrung
Nennverzerrung (1/2 Leistung)	0,20 %
Lautsprecher-Impedanz	4 – 8 Ohm
Frequenzgang (20 Hz – 20 kHz)	±0,5 dB
Dämpfungsfaktor	65+
Signal-Rausch-Verhältnis bei Nennleistung	92 dB A-Bewertung

### Line-Out

Ausgangspegel	0 – 1000 mV RMS
Ausgangs-Impedanz	5 Ohm
Signal-Rausch-Verhältnis bei Nennleistung	88 dB A-Bewertung

### Line-In

Eingangs-Impedanz	10 kOhm
-------------------	---------

### Tonbearbeitung

Audyssey Dynamic Volume™	
Bassregelung	±12 dB Bandbreite
Höhenregelung	±12 dB Bandbreite
Balance	

### Zulassungen/Zertifikate

Sicherheit	cTUVus, CE-LVD
EMC	FCC, IC, CE-EMC, C-Tick
Umweltschutz-Konformität	RoHS

### Spannungsversorgung und Leistung

Spannung	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	150 W
Typische Leistungsaufnahme (1/8 Audio-Lautstärke)	31 W

### Betriebstemperatur

0° C bis 40° C

### Abmessungen/Gewicht (nur Produkt)

Abmessungen H × B × T (mm)	43 × 247 × 175
Gewicht (kg)	1,20

### Abmessungen/Gewicht (inkl. Verpackung)

Abmessungen L × B × H (mm)	360 × 240 × 66
Gewicht (kg)	2,00