



Wandlader DUO LMR – 554531CSA

Spezifikationen

LEGRAND GmbH

Am Silberg 14
59494 Soest
www.legrand.de

LEGRAND Austria GmbH

Floridsdorfer Hauptstraße 1
A-1210 Wien
www.legrand.at

Service-Hotline zur Inbetriebnahme

+31 (0) 411 745 022
info@ecotap.de

Beratung zu Produkten und Dienstleistungen

DE: +49 (0) 2921 / 104-0
info.technik@legrand.de
AT: +43 (0) 1 277 62 210
legrand.technik@legrand.at

ecotap[®]
A brand of  **legrand**

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|--|
| Zahl der Ladepunkte: | 2 |
| Stecker: | Typ 2 |
| Anschlusswerte: | Von 1 x 16 A bis 3 x 63 A |
| Leistung pro Ladepunkt: | 0 bis 22 kW |
| Leistungsbegrenzung / Lastmanagement: | Gesamtleistung kann reduziert werden (z.B. auf 30 kW) und zwischen den Ladepunkten verteilt werden |
| Protokoll: | Mode 3 |
| Backoffice Protokoll: | OCPP 1.6 Json |
| Positionierung: | GPS |
| Kommunikation: | GSM Modem / Controller mit RFID-reader |
| Passende Ladekarten: | Mifare, NTag und iCODE SLI Karten |
| Materialdicke: | 3,7 mm Stahl |
| Standardfarbe: | Rumpf: RAL 6018 / Kappe: RAL 9016 |
| Versorgungsspannung: | 230 V / 400 V 50 Hz |
| Maße (H x B x T): | 800 mm x 220 mm x 200 mm |
| Gesamtgewicht: | 21 kg |
| Nennbetriebsbedingungen Elektrizitätszähler: | 3 x 220/380.....3 x 240/415 V; 0.25-5(65) A; 50 oder 60 Hz; -40°C bis +70°C |
| Wasserdichtheitsklasse: | IP54 |
| Schlagfestigkeit: | IK10 |
| Umgebungstemperaturbereich: | -25° bis 60° |
| Elektrizitätszähler: | Beleuchtung für Kanal 1 und Kanal 2 |
| Messgenauigkeit: | Active energy Cl. A |
| Software-Version (CRC): | 29.02 (3809) |
| Maximale Kabeldicke: | 25 mm ² |
| Standby-Verbrauch: | 5 Watt pro Stunde (basierend auf dem Basic AC Controller) |
| AC Messer: | MID zertifiziert |
| Firmware und Software werden auf dem neuesten Stand gehalten. Nicht möglich bei Eichrechtkonformer Ausführung. | |
| Schutzeinrichtung Typ A oder Typ B | |
| Rostschutzbehandlung unter anderem über KTL-Behandlung und Pulverbeschichtung | |

Achtung! Erdung (Erdausbreitungswiderstand) vollständig nach den geltenden Normen.