

AXOLLUTE Nighter — Whice

**bteino**



Eine Marke  
der Gruppe

**legrand**

# AXOLUTE Nighter

Die exklusive AXOLUTE Version, in der  
nachtschwarzes Glas die Hauptrolle  
spielt



Nighter Video Station für Video-Türsprechanlagen und für  
MY HOME Bussystem



Nighter Sensor für MY HOME Bussystem



Nighter Abdeckrahmen aus nachtschwarzem  
Glas in Kombination mit AXOLUTE Anthrazit-  
Geräten

# AXOLUTE Whice

Die exklusive AXOLUTE Version, in der  
reinweißes Glas die Hauptrolle  
spielt



Whice Video Station für Video-Türsprechanlagen und für  
MY HOME Bussystem



Whice Sensor für MY HOME Bussystem




Whice Abdeckrahmen aus reinweißem  
Glas in Kombination mit AXOLUTE  
Aluminium-Geräten

# AXOLUTE Hauskommunikation:

Vollendung in Design und Technik

## Nighter und Whice Video-Haus-Stationen



Whice Video Station



Nighter Video Station

8 Zoll LCD-Farbdisplay

Echtglasoberfläche,  
superflache 8 mm  
Ausführung

Sensorzonen (leichtes  
Berühren der LED  
aktiviert die Funktion)

Integrierbar  
in Zwei-Draht  
Türsprechanlagen und  
MY HOME Bussystem

## AXOLUTE Outdoor – Video Türstationen

Die neuen AXOLUTE **Outdoor** Video-Türstationen mit vandalsicherem Panzerglas zeichnen sich durch individuelle Displaygestaltung sowie durch komfortable Sensor-Bedienflächen aus.



AXOLUTE Outdoor Türstationen in den zwei Ausführungen Rahmen Edelstahl- bzw. Messing-Finish



# Nighter und Whice Bedienelemente:


## Funktionstasten für MY HOME Bussystem

Die **Nighter** und **Whice** Sensoren sind MY HOME Bedienelemente für:

- Einzel- oder Gruppenschaltungen (z.B. Licht und Rollläden)
- HI-FI Stereo-Beschallungssystem

- Szenarien
- Grundfunktionen von Türsprechanlagen (z.B. Tür öffnen)

Diese Monoblock-Einheiten sind mit 6 bzw. 8 Sensorzonen erhältlich.



Die **Nighter** und **Whice** Rahmen sind mit sämtlichen AXOLUTE Geräten in den Farben anthrazit (für Nighter) und aluminium (für Whice) kompatibel.



Kombination Rahmen Nighter mit Einsätzen anthrazit



Soft Touch anthrazit mit Rahmen Nighter

# AXOLUTE Nighter und Whice:

## Individuelle Technik

Vom einfachen Schalter bis zur AXOLUTE Nighter- oder Whice Station – alle Komponenten und Funktionen sind frei kombinierbar.

Steuern Sie Licht, Rollläden, Heizungs-, Klima- und Beschallungsanlage mit benutzerfreundlichen Sensoroberflächen. Natürlich im exklusiven und einheitlichen AXOLUTE Design.



Axialschalter



Nighter Sensor



MY HOME Touch Screen



Axolute Display



Axolute Nighter Station



Axialschalter



Whice Sensor



MY HOME Touch Screen






Axolute Display



Axolute Whice Station

### Abmessungen der Nighter und Whice Geräte:



# AXOLUTE Nighter, Whice und Outdoor Produkte:

## AXOLUTE NIGHTER VIDEO STATION

Art.	Beschreibung
<b>349320</b>	Ausführung Glas nachtschwarz; flache AP-Hausstation, 2-Draht Bussystem, Farb-LCD-Display 8", Handsfree, freies Gegensprechen, Bedienfelder ausgeführt als Sensorflächen mit Kontroll-LEDs mit den Funktionen: Türöffner mit „Tür offen“-Anzeige, Mikrophon-Stummschaltung, Bild einschalten, Licht, Rufonabschaltung, Gespräch annehmen sowie Bedienfelder für die Navigation im OSD-Menü (Menüführung mittels Symbolen auf dem Bildschirm). Im OSD-Menü können u.a. folgende Funktionen ausgeführt werden: Konfiguration und Programmierung, Helligkeits- und Kontrastregelung, Lautstärkeeinstellung für Tür- und internes Sprechen, Ruftonauswahl und -lautstärke, Beschallung (integrierte Stereo-Lautsprecher), Szenenabruf aus dem MY HOME Bussystem, etc. Parametrierung über mitgelieferte Software (Programmierkabel Art. 3559 erforderlich)

## AXOLUTE WHICE VIDEO STATION

Art.	Beschreibung
<b>349321</b>	Ausführung Glas reinweiß; sonst wie vor

## NIGHTER ABDECKRAHMEN – GLAS NACHTSCHWARZ

Art.	Beschreibung
<b>HA4802VNB</b>	Abdeckrahmen 2 Module (Standardinstallation)
<b>HA4802M2VNB</b>	Abdeckrahmen 2 x 2 Module (Standardinstallation)
<b>HA4802M3VNB</b>	Abdeckrahmen 3 x 2 Module (Standardinstallation)
<b>HA4802M4VNB</b>	Abdeckrahmen 4 x 2 Module (Standardinstallation)
<b>HA4803VNB</b>	Abdeckrahmen 3 Module (Kompaktinstallation)
<b>HA4804VNB</b>	Abdeckrahmen 4 Module (Kompaktinstallation)
<b>HA4806VNB</b>	Abdeckrahmen 6 Module (Kompaktinstallation)
<b>HA4826VNB</b>	Abdeckrahmen 2 x 3 Module (Kompaktinstallation)

## AXOLUTE OUTDOOR

Art.	Beschreibung
<b>349140</b>	Türstation AXOLUTE Outdoor, vandalensicheres Monoblock-Lautsprechermodul mit Kamera und Grafikdisplay, 2-Draht Bussystem, Front Panzer-glas mit motorisch schwenkbarer Farbkamera mit programmierbarer Ruheposition, LCD-Farbdisplay zur Anzeige des Namensregisters (4000 Namen oder Einfamilienhaus) und eines frei definierbaren Logos, alphanumerische Sensor-Bedienfläche mit komfortablen Teilnehmersuchfunktionen, Türöffner-code, integriertes Zutrittskontrollsystem für Bticino-Transponder, Sprachspeicher für akustische Ruf-, Besetzt-, Tür-offen- und Ruf-Ende-Signalisierung. Programmierung mittels mitgelieferter Software (Programmierkabel Art. 3559 erforderlich), Tür-öffner nur über Türöffnerrelais Art. 346230 ansteuerbar, geeignet nur für den Einbau in Abdeckrahmen Art. 339213 oder 339223
<b>339213</b>	Abdeckrahmen AXOLUTE Outdoor Edelstahl, vandalensicher, abnehmbar nur mittels mitgeliefertem Spezial-Schlüssel, geeignet für den Einbau in UP-Kasten Art. 339313 (für vandalensichere Installation) oder Art. 331130
<b>339223</b>	Wie vor, jedoch mit messingfarbenem Rahmen
<b>339313</b>	UP-Kasten AXOLUTE Outdoor aus vollverzinktem Stahlblech für vandalensichere Installation

## NIGHTER SENSOR

Art.	Beschreibung
<b>HS4657M3</b>	Ausführung Glas nachtschwarz; MY HOME Sensor zur Bedienung von Einzel- und Gruppenlasten (z.B. Lampen und Rollläden), HI-FI Stereo-Beschallungssystem, Szenarien, Grundfunktionen von Türsprechanlagen (z.B. Tür öffnen). Die Konfiguration kann auf zwei Arten erfolgen: Physikalisch (durch Einsetzen von Konfiguratoren in bestimmte Steckplätze) und virtuell (durch Fern-Einstellung von einem Pocket PC oder PC aus). Mit 6 Funktionstasten, die durch Berühren betätigt werden und durch eine blaue LED mit variabler Helligkeit gekennzeichnet sind. 3 Module. Belegung mit bis zu 3 EIN/AUS-Funktionen oder 6 Umschaltfunktionen
<b>HS4657M4</b>	Ausführung Glas nachtschwarz; MY HOME Sensor, sonst wie vor, 8 Tasten, 4 Module

## WHICE SENSOR

Art.	Beschreibung
<b>HC4657M3</b>	Ausführung Glas reinweiß; sonst wie HS4657M3
<b>HC4657M4</b>	Ausführung Glas reinweiß; MY HOME Sensor, sonst wie vor, 8 Tasten, 4 Module

## WHICE ABDECKRAHMEN – GLAS REINWEISS

Art.	Beschreibung
<b>HA4802VSW</b>	Abdeckrahmen 2 Module (Standardinstallation)
<b>HA4802M2VSW</b>	Abdeckrahmen 2 x 2 Module (Standardinstallation)
<b>HA4802M3VSW</b>	Abdeckrahmen 3 x 2 Module (Standardinstallation)
<b>HA4802M4VSW</b>	Abdeckrahmen 4 x 2 Module (Standardinstallation)
<b>HA4803VSW</b>	Abdeckrahmen 3 Module (Kompaktinstallation)
<b>HA4804VSW</b>	Abdeckrahmen 4 Module (Kompaktinstallation)
<b>HA4806VSW</b>	Abdeckrahmen 6 Module (Kompaktinstallation)
<b>HA4826VSW</b>	Abdeckrahmen 2 x 3 Module (Kompaktinstallation)

## AXOLUTE OUTDOOR ZUBEHÖR

Art.	Beschreibung
<b>348402</b>	Transponder-Programmiergerät, Tischgerät mit USB-Schnittstelle zur Zuordnung von Zutrittskontroll-Transpondern für die Türstation AXOLUTE Outdoor
<b>348200</b>	Transponder schwarz, geeignet für das integrierte Zutrittskontrollsystem der Türstation AXOLUTE Outdoor, ausgeführt als Schlüsselanhänger
<b>348201</b>	Transponder rot, sonst wie vor
<b>348202</b>	Transponder grün, sonst wie vor
<b>348203</b>	Transponder blau, sonst wie vor
<b>348204</b>	Transponder orange, sonst wie vor
<b>348205</b>	Transponder grau, sonst wie vor
<b>348206</b>	Transponder gelb, sonst wie vor

Hinweis: Informationen zu weiteren AXOLUTE Produkten entnehmen Sie bitte dem AXOLUTE Katalog.

**Ihr Partner in Deutschland:**

**Legrand-BTicino GmbH**

Postfach 17 65

59491 Soest

Telefon: 0180/322 14 22\*

[www.bticino.de](http://www.bticino.de)

[www.axolute.de](http://www.axolute.de)

\* 9 ct pro Minute aus dem deutschen Festnetz,  
Mobilpreise können abweichen.

**Ihr Partner in Österreich:**

**Legrand Austria GmbH**

Floridsdorfer Hauptstraße 1

1210 Wien

Telefon: 01 277 62-0

[www.bticino.at](http://www.bticino.at)

[www.axolute.at](http://www.axolute.at)

